

## TAMIZ ESTANDAR DE 3" DE DIAMETRO, 850" (0.01 MM) DE MALLA INOXIDABLE CON MARCO DE LATON Y 1" DE PROFUNDIDAD



Los tamices de Humboldt son de la mas alta calidad para asegurar un ajuste consistente, especificaciones precisas y una construccion duradera. Todos nuestros tamices cumplen con las normas ASTM E11 y AASHTO M92; y, reciben numeros de serie individuales para su trazabilidad. Los tamices certificados tambien estan disponibles como opcion.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Tamices ASTM](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Codigo del Producto**

**H-3913FS850**

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

grado de certificación

[No certificado](#)

COTECNO