

**TAMIZ ESTANDAR DE 5", DE DIÁMETRO, 1000" (0.002 MM) DE MALLA INOXIDABLE  
CON MARCO DE LATÓN Y 1.5" DE PROFUNDIDAD**



Los tamices de Humboldt son de la más alta calidad para asegurar un ajuste consistente, especificaciones precisas y una construcción duradera. Todos nuestros tamices cumplen con las normas ASTM E11 y AASHTO M92; y, reciben números de serie individuales para su trazabilidad. Los tamices certificados también están disponibles como opción.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Tamices ASTM](#) | **Etiquetas:** [Humboldt](#) > [HUMBOLDTMFG](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Codigo del Producto**

**H-3915FS1000**

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO