

TAMIZADOR DE CHORRO DE AIRE, ECONÓMICO BELLH-TAZLABECO



El Tamizador de Chorro de Aire Económico BellH-TazLabEco cumple con el requisito básico del usuario de tamizar polvos por chorro de aire. Coloque la muestra en el instrumento y comience la presión negativa y el temporizador hasta que finalice el tamizado.

SKU: BellH-TazLabEco | **Categorías:** [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Tamices de chorro de aire](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

- Prueba estándar tipo tamiz: diámetro. 200 mm
- Velocidad de la boquilla ranurada: fija 35 rpm.
- Brecha de boquilla ranurada: 2 mm.
- Rango de tamaño: 45-3000 μm
- Rango de tiempo: 0-99 m 59 s.
- Carga máxima de la muestra: 2000 g.
- Tamaño: L35 x D 35 x H 35 cm
- Peso: 11.8 kgs.
- Polvo: 1A / 220V / 110V / 50 / 60Hz / 25W

Funciones:

- Soluciones efectivas en el tamizado de partículas sometidas a flotación, aglomeración o electrostática.
- Tamices de flujo de aire en polvo, presión ajustable.
- Trabaja en conjunto con tamices de prueba estándar Diámetro 200 mm.
- Cribado a tiempo
- Tamizado y medición, resultados precisos.
- Diseño compacto, tamaño reducido y peso.
- Ambos 220 / 110V están disponibles.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO