

## TAMIZADORA CON CONTROLADOR DE FRECUENCIA - BELL-TAMFRECVAR0515



**SKU:** B-01-03-0014-0008 | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Especificaciones Generales](#)
- [Especificaciones Técnicas](#)
- [Accesorios](#)



La tamizadora imparte un movimiento circular al material que se está tamizando para que éste realice una lenta progresión sobre la superficie del tamiz. Son ideales para aplicaciones pesadas cuando hay que analizar muestras pesadas o de gran tamaño.

Están equipados con una fuente de energía dinámica que garantiza que se imparta la vibración adecuada a los tamices y a la muestra para realizar ensayos rápidos, precisos y reproducibles. El movimiento vertical es fijo para garantizar que la muestra pase el máximo tiempo en la superficie del tamiz. La acción vibratoria única también ayuda a mantener las aberturas limpias y libres de atascos.

El agitador está equipado con un dispositivo de sujeción muy eficaz que garantiza que los tamices se mantengan firmes sin apretarlos en exceso y permite retirarlos y sustituirlos rápidamente.

El agitador está equipado con un temporizador digital que puede preajustarse para cualquier duración hasta 99 minutos.

Hay diferentes modelos disponibles en función de los diámetros de los tamices. Los kits de tamizado en húmedo de los tamaños adecuados pueden utilizarse con este agitador. Las series Bell-TamFrecVar0515, Bell-TamFrecVar0520, Bell-TamFrecVar0525 tienen la propiedad adicional de ajuste/control de frecuencia. La cabina de reducción de ruido debe pedirse por separado.

| Codigo Cotecno      | Codigo SKU        | Nombre del Producto                      | Diametro de Tamiz (mm) | Dimensiones(WxDxH)(mm) | Peso(kg) | Voltaje                |
|---------------------|-------------------|--|------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| Bell-TamTemp0500    | B-01-03-0014-0000 | Tamizadora con Temporizador              | Ø200/Ø300              | 510x510x370            | 24       | 220V<br>50Hz<br>1ph    |
| Bell-TamTemp0500-60 | B-01-03-0014-0001 | Tamizadora con Temporizador              | Ø200/Ø300              | 510x510x370            | 30       | 220V<br>60Hz<br>1ph    |
| Bell-TamTemp0505    | B-01-03-0014-0002 | Tamizadora con Temporizador              | Ø200/Ø300/Ø400         | 610x610x370            | 40       | 220V<br>50Hz<br>1ph    |
| Bell-TamTemp0505-60 | B-01-03-0014-0003 | Tamizadora con Temporizador              | Ø200/Ø300/Ø400         | 610x610x370            | 45       | 220V<br>60Hz<br>1ph    |
| Bell-TamTemp0510    | B-01-03-0014-0004 | Tamizadora con Temporizador              | Ø200/Ø300/Ø400/Ø450    | 710x710x370            | 45       | 220V<br>50Hz<br>1ph    |
| Bell-TamTemp0510-60 | B-01-03-0014-0005 | Tamizadora con Temporizador              | Ø200/Ø300/Ø400/Ø450    | 710x710x370            | 50       | 220V<br>60Hz<br>1ph    |
| Bell-TamFrecVar0515 | B-01-03-0014-0006 | Tamizadora con Controlador de Frecuencia | Ø200/Ø300              | 510x510x370            | 24       | 220V<br>50-60Hz<br>1ph |
| Bell-TamFrecVar0520 | B-01-03-0014-0007 | Tamizadora con Controlador de Frecuencia | Ø200/Ø300/Ø400         | 610x610x370            | 40       | 220V<br>50-60Hz<br>1ph |
| Bell-TamFrecVar0525 | B-01-03-0014-0008 | Tamizadora con Controlador de Frecuencia | Ø200/Ø300/Ø400/Ø450    | 710x710x370            | 45       | 220V<br>50-60Hz<br>1ph |

| Diámetro del Tamiz     | 200mm                     | 300mm                     | 400mm                     | 450mm                     |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Capacidad (Tamices),15 | 15 piezas                 | 10 piezas                 | 7 piezas                  | 7 piezas                  |
| Accesorio              | más la tapa y el receptor | más la tapa y el receptor | más la tapa y el receptor | más la tapa y el receptor |

#### Nombre del Producto

Cabina reductora de ruido para HR-G0500 & HR-G0515 Series

Cabina reductora de ruido para HR-G0505 & HR-G0520 Series

Cabina reductora de ruido para HR-G0510 & HR-G0525 Series

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO