

## TAMIZADORA DE ALTA CAPACIDAD



Ideal para dimensionar grandes cantidades de piedras trituradas, arena, grava, escoria, carbón, coque, minerales, gránulos y materiales similares.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Secado y calificación](#) | **Etiquetas:** [EN 1367-1](#), [TS 2824](#), [TS EN 1339](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El agitador de pantalla tiene una capacidad de aproximadamente 30 lt (60 ÷ 70 Kg) de muestra. Para usar con pantallas de dimensiones de 40x60 cm.

Varios tamaños de pantallas están disponibles bajo petición.

La capacidad es de 6 tamices y tapa. El agitador está equipado con un temporizador que puede preestablecerse para cualquier duración de hasta 99 minutos.

Las series tienen la propiedad adicional de ajuste / control de frecuencia.

Se suministra con recipiente para polvo. Los tamices deben pedirse por separado.

Puertas de seguridad, superiores y frontales, completas con microinterruptor, que cumplen con la directiva de seguridad CE. Si la puerta se abre mientras el agitador está funcionando, se detiene automáticamente. Las puertas también protegen del polvo. Las puertas de seguridad (deben instalarse de fábrica) deben pedirse por separado.

Gabinete de seguridad, de acero con microinterruptor, que cumple con la Directiva de seguridad CES, forrado con material insonorizante para reducir el ruido. Si la puerta se abre mientras el agitador está funcionando, se detiene automáticamente. El gabinete también protege del polvo.

### Especificaciones Técnicas

Código del Producto	Producto	Dimensiones	Peso	Suministro Eléctrico
B010301040101	Tamizadora de alta capacidad con control de tiempo	59x79x85	180	220V, 50 Hz, 1 ph
B010301040201	Tamizadora de alta capacidad con control de tiempo	59x79x85	180	220V, 60 Hz, 1 ph
8010301040301	Tamizadora de alta capacidad con control de frecuencia	59x79x85	180	220V, 50 Hz, 1 ph
B010301040401	Tamizadora de alta capacidad con control de frecuencia	59x79x85	180	220V, 60 Hz, 1 ph
B010301040501	Tamizadora de alta capacidad con cabina de seguridad insonorizada	90x90x135	300	220V, 50 Hz, 1 ph

<b>Código del Producto</b>	<b>Producto</b>	<b>Dimensiones</b>	<b>Peso</b>	<b>Suministro Eléctrico</b>
B010301040601	Tamizadora de alta capacidad con cabina de seguridad insonorizada	90x90x135	300	220V, 60 Hz, 1 ph
B010301040701	Tamizadora de alta capacidad con cabina de seguridad insonorizada	90x90x135	300	220V, 50 Hz, 1 ph
B010301040801	Tamizadora de alta capacidad con cabina de seguridad insonorizada	90x90x135	300	220V, 60 Hz, 1 ph
B010301040901	Puertas de seguridad			

<b>Código Producto</b>	<b>Dimensiones del marco</b>	<b>tamaño de la abertura</b>
B010301041001	40x60x7,5	125 mm
B010301041101	40x60x7,5	100 mm (4')
B010301041201	40x60x7,5	90 mm (3 1/2')
B010301041301	40x60x7,5	80 mm
B010301041401	40x60x7,5	75 mm (3')
B010301041501	40x60x7,5	63 mm (2 1/2')
B010301041601	40x60x7,5	56 mm
B010301041701	40x60x7,5	53 mm (2.12')
B010301041801	40x60x7,5	50 mm (2')
B010301041901	40x60x7,5	45 mm (1 3/4')
B010301042001	40x60x7,5	40 mm

<b>Código del Producto</b>	<b>Dimensión del marco</b>	<b>Tamaño de la apertura</b>
B010301052101	40x60x7,5	37.5 mm (1 - 1/2')
B010301052201	40x60x7,5	31,5mm ( 1 1/4')
B010301052301	40x60x7,5	26,5 mm (1.06')
B010301052401	40x60x7,5	25 mm (1')
B010301052501	40x60x7,5	22,4 mm (7/8')
B010301052601	40x60x7,5	20 mm
B010301052701	40x60x7,5	19 mm (3/4')
B010301052801	40x60x7,5	16 mm (5/8')
B010301052901	40x60x7,5	13.2 mm (0.530')
B010301053001	40x60x7,5	12.5 mm (1/2')
B010301053101	40x60x7,5	11,2 mm (7/16')

<b>Código Producto</b>	<b>Dimensiones del marco</b>	<b>Medida de la apertura</b>
B010301053201	40x60x7,5	10 mm
B010301053301	40x60x7,5	9.5 mm (3/8')
B010301053401	40x60x7,5	8 mm (5/16')
B010301053501	40x60x7,5	6.7 mm (0.265')
B010301053601	40x60x7,5	6.3 mm (1/4')
B010301053701	40x60x7,5	5.6 mm (No. 3 1/2')

<b>Codigo Producto</b>	<b>Dimensiones del marco</b>	<b>Medida de la apertura</b>
B010301053801	40x60x7,5	5 mm
B010301053901	40x60x7,5	4.75mm (No. 4)
B010301054001	40x60x7,5	4 mm (No. 5)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO