

TANQUE DE AGUA PARA DESAIREACIÓN, PARA PRUEBAS TRIAXIALES -HM-4187H



SKU: HM-4187H | **Categorías:** [Accesorios del sistema triaxial](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Triaxial](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para uso con paneles de distribución triaxial / de permeabilidad. Requiere una bomba de vacío.(Ver accesorios)

- [Accesorios](#)
- [Manuales](#)



H-1763A

Bomba de vacío alta

[HM-4187H_man_1012](#) (Manual del producto PDF)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO