


## TANQUE DE CABEZAL CONSTANTE, 1500C -HM-5880



**SKU:** HM-5880 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Permeabilidad](#), [Permeametros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tanque de acrílico con válvula reguladora para controlar el flujo de agua y un medio poroso en el fondo para filtrar las burbujas de aire. Mantiene el cabezal de agua constante a través de un puerto de desbordamiento. Incluye: válvula de asiento para conexión a una fuente de agua desaireada o de grifo; rieles para montaje en la pared con ajuste de altura fácil y tubos para conectar a la cámara de prueba.

- [Accesorios](#)



HM-003349

Tubo, 0.25 "ID x 0.375" OD, 25 pies.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO