

TAPA PROTECTORA PARA TENSIO 100/150/160



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios y Repuestos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tapa Protectora para Tensio 100/150/160

Información del producto:

Tapa protectora para evitar el secado y el daño mecánico del tensiómetro cerámico. Para el transporte y almacenamiento seguro y fácil del tensiómetro.

Adecuado para Tensio 100 / Tensio 150 / Tensio 160.

La tapa protectora de plástico se coloca sobre la cerámica del tensiómetro y se sella con un sello de tornillo contra la tubería vertical de acero inoxidable del tensiómetro. Por lo tanto, la cubierta protectora se fija en su posición y no puede deslizarse.

Dentro de la cubierta protectora hay una esponja. En combinación con el sello de tornillo, la cerámica puede mantenerse húmeda incluso durante largos períodos, independientemente de la posición de transporte o almacenamiento.

La tapa protectora se recomienda especialmente para el almacenamiento prolongado de los tensiómetros, para enviar / entregar los tensiómetros y para transportar el tensiómetro hacia y desde el sitio de prueba. Si el tensiómetro no se llena en el campo, ya se secaría nuevamente durante el transporte al sitio de medición, si no se mantiene adecuadamente húmedo.

Para los tensiómetros Tensio 100 en un conjunto con un tubo protector no se requieren tapas protectoras adicionales. Sin embargo, pueden proporcionar una alternativa a los tubos protectores más grandes. Por ejemplo, cuando se usan múltiples tensiómetros Tensio 100 o para almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO