












## TAPA SUPERIOR, ACERO INOXIDABLE



**SKU:** HM-4199.28SST | **Categorías:** [Accesorios del sistema triaxial](#), [Humboldt](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Opciones de productos

Imagen	Descripción
	<p>HM-4199.35SST Solo tapa superior de 35 mm, acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.14SST Solo tapa superior de 1,4\", acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.38SST Solo tapa superior de 38 mm, acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.20SST Célula triaxial, solo tapa superior de 2,0\", acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.50SST Célula triaxial, solo tapa superior de 50 mm, acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.20SST Célula triaxial, solo tapa superior de 2,0\", acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.100SST Célula triaxial, solo tapa superior de 100 mm, acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.28SST Célula triaxial, solo tapa superior de 2,8\", acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.100SST Célula triaxial, solo tapa superior de 100 mm, acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.40SST Célula triaxial, solo tapa superior de 4,0\", acero inoxidable</p>

### Solo tapa superior de celda de permeabilidad, acero inoxidable

Esta tapa superior para celdas de permeabilidad se adapta a varios diámetros de muestra de 35 mm a 4 pulgadas.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO