










## TAPA SUPERIOR DE 6,0



**SKU:** HM-4199.60T | **Categorías:** [Accesorios del sistema triaxial](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Opciones de productos

Imagen	Descripción
	HM-4199.35T Celda triaxial, 35mm Top Cap/Base Set, aluminio anodizado
	HM-4199.14T Celda triaxial, tapa superior de 1.4" solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.38T Celda triaxial, tapa superior de 38 mm solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.15T Celda triaxial, tapa superior de 1.5" solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.50T Celda triaxial, tapa superior de 50 mm solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.20T Celda triaxial, tapa superior de 2.0" solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.70T Celda triaxial, tapa superior de 70 mm solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.28T Celda triaxial, tapa superior de 2.8" solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.100T Celda triaxial, tapa superior de 100 mm solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.40T Celda triaxial, tapa superior de 4.0" solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.150T 150mm Top Cap solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.60T Celda triaxial, tapa superior de 6.0" solamente, aluminio anodizado

### **Solo tapa superior triaxial, aluminio anodizado**

Tapa superior completa que incluye tornillos y juntas tóricas. Tamaño del pedido necesario por tamaño de muestra.

### **Literatura**

Manuales, hojas de datos y hojas de datos de seguridad

[Manuales](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO