


TAPA, VERSACAP 80, ABIERTA CON LENGÜETA MOLDEADA DE 1/2", ADAPTADOR



DETALLES

Tapa, VersaCap 80, abierta con HB moldeado de 1/2", adaptador

[vc_row 0=""][vc_column 0=""][vc_tta_tabs 0=""]

[vc_tta_section title="Aplicación / Especificación"

tab_id="1571516725941-06b11daf-8840"][vc_column_text]**VersaCaps y VersaBarbs son ideales para las siguientes aplicaciones:**

- Transferencia de fluidos
- Almacenamiento de fluidos
- Dispensación
- Mezcla

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Documentación / Medios" tab_id="1571516733591-f8b22a50-b83f"][vc_wp_text]

VersaCap

Tamaño (mm)	80 a 120
Material	Polipropileno
Autoclavable	si

VersaBarb

Tamaño	1/4 a 3/4
Material	Polipropileno
Autoclavable	si

[/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

SKU: 205-1008-SC | **Categorías:** [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#), [Sterlitech](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sterlitech ofrece las series de accesorios VersaCap™ y VersaBarb™ para maximizar la versatilidad de nuestros [Garraiones EZgrip](#).

- **SKU:** 205-1008-SC
- **Tipo:** VersaCap
- **Tamaño:** 80 mm

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO