

TARRO DE PORCELANA PARA MOLINOS RÁPIDOS



SKU: N / A | **Categorías:** [Ceramic Instruments](#), [Molinos - Mezcla](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado con porcelana de alúmina cocida a alta temperatura, totalmente no porosa.

Dureza de Mohs aprox. 8.

Peso específico aprox. 2,8 / 2,9 g / cm³.

Contenido máximo de Al₂O₃ 60%.

Se suministra con superficie exterior vidriada marrón o blanca.

300 cc y 1000 cc de capacidad

Carga de bolas de alúmina para 300cc

Composición: 250 g de bolas de Ø 18,5 mm.

Carga de bolas de alúmina para 1000cc

Composición: 500 g de bolas de Ø 18,5 mm - 150 g de bolas de Ø 25,0 mm (Peso total 650 g).

Galería

Archivos adjuntos

- [Tarros para molinos](#)
- [Tarros de OGLUM](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO