

TBALS SENSOR DE TERMOPAR S O B PARA ALTA TEMPERATURA CON PROTECCIÓN DE CERÁMICA



Kimo's TBALS es un sensor de termopar con un cabezal de conexión industrial de aluminio. Tiene un rango de medición de 0 a + 1600 ° C.

Termocupla S o B

Rango de medición: hasta + 1600 ° C

Montaje con funda de alúmina



SKU: BELLTBALS | **Categorías:** [Sondas de temperatura](#), [Temperatura](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO