

TEMPLETE CRUZADO DE ZCT 2160



SKU: N / A | Categorías: [Adhesión](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Templete Cruzado de ZCT 2160

- Equipo de prueba pequeño y robusto para la determinación de la adhesión de sistemas finos y gruesos, duros de una o varias capas.
- Especialmente adecuado para los sustratos más pequeños que son los más difíciles de acceder, como por ejemplo perfiles.
- Fácil de manejar.

Versiones	Modelo	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	2160.123G	Templete de corte transversal ZCT 2160 con lupa y cepillo
<input checked="" type="checkbox"/>	2160.123K	Templete de corte transversal ZCT 2160 con lupa y cepillo

Incluye:

2160.123G:

- 3 escudos transversales con espaciado de corte de 1 mm, 2 mm y 3 mm (0.04 ", 0.08" y 0.12 ")
- 1 cortador NT con 9 mm (0.35 ") de ancho de canto
- 1 rollo de cinta adhesiva ACC753, longitud: 50 m (164 pies), ancho: 25 mm (0,98 ")

- 1 lupa
- 1 pincel
- 1 manual de instrucciones
- 1 estuche de transporte

2160.123K:

- 3 escudos transversales con espaciado de corte de 1 mm, 2 mm y 3 mm (0.04 ", 0.08" y 0.12 ")
- 1 cortador NT con 9 mm (0.35 ") de ancho de canto
- 1 rollo de cinta adhesiva ACC753, longitud: 50 m (164 pies), ancho: 25 mm (0,98 ")
- 1 manual de instrucciones
- 1 estuche de transporte

Opción	Modelo	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	ACC041	magnificador
<input checked="" type="checkbox"/>	ACC042	cepillo
Material		acero inoxidable
Dimensiones (LxAnxAI) 1 mm (0.04") templet		82 x 9.5 x 1 mm (3.23 x 0.37 x 0.04")
Dimensiones (LxAnxAI) 2 mm (0.08") templet		82 x 14.5 x 1 mm (3.23 x 0.57 x 0.04")
Dimensiones (LxAnxAI) 3 mm (0.12") templet		82 x 19.5 x 1 mm (3.23 x 0.77 x 0.04")
tamaño mínimo de soporte*		
1 mm (0.04") templete		12 x 12 mm (0.47 x 0.47")
2 mm (0.08") templete		18 x 18 mm (0.71 x 0.71")
3 mm (0.12") templete		24 x 24 mm (0.94 x 0.94")
Peso 1 mm (0.04") templete		5.6 g (0.20 oz)
Peso 2 mm (0.08") templete		8.8 g (0.31 oz)
Peso 3 mm (0.12") templete		11.8 g (0.42 oz)
Garantía		2 años

*se supone que los cortes son cada uno 2 mm (0.08 ") más largos que el patrón de celosía.

Estándares del producto:

ASTM D3359
ISO 2409

Normas de aplicación:

ISO 16276-2
Volkswagen TL 226

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO