

## TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO PARA BAÑOS DE VISCOSIDAD SAYBOLT -H-2167.4F



**SKU:** H-2167.4F | **Categorías:** [Asfalto](#), [Baños de Viscosidad Saybolt](#), [Humboldt](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T72](#), [ASTM D244](#), [ASTM D88](#), [ASTM E102](#), [H-2167](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con solo presionar un botón, el temporizador automático inicia el flujo de muestra, detecta el punto final de 60 ml , registra digitalmente y muestra el tiempo de salida en una resolución de 0.1 segundos con una precisión de 0.05%. La sincronización automática mejora la precisión y conveniencia de la prueba, eliminando el ensamblaje de cadena y corcho y la necesidad de sincronizar manualmente cada muestra. Se pueden instalar de uno a cuatro temporizadores automáticos en el baño de viscosidad Saybolt -H-2166A

Los Temporizadores automáticos para Saybolt Viscosity Bath admiten los siguientes estándares: [ASTM D88](#), [ASTM D244](#), ASTM E102, AASHTO T72

### Normas

[ASTM D88](#)

[ASTM D244](#)

ASTM E102

AASHTO T72

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO