

## TEMPORIZADOR DE PARADA



### Características:

#### SIRVE COMO CRONÓMETRO

- 1/100 decimal es la unidad mínima
- Se puede mostrar el tiempo parcial, el tiempo total y el tiempo de vuelta
- Capaz de medir 9 horas, 59 minutos y 59,999 segundos
- Puede desplazarse hacia delante y hacia atrás cuando lea los dígitos de la memoria
- Capaz de mostrar el tiempo más rápido, más lento o el promedio y filas correspondientes
- The first 8 (10/30/60/90/120/150/180) Memory and the last data can be read out from memory after resetting
- Los primeros 8 (10/30/60/90/120/150/180) de la memoria y los últimos datos se pueden leer de la memoria después de restablecer
- Capaz de registrar los tiempos divididos (00-199)

#### MODO DE ESPERA

- Capaz de cerrar el programa para ahorrar energía

#### SIRVE COMO TEMPORIZADOR

- Puede programar la cuenta atrás de tiempo y contar hasta 10 horas
- Cronómetro automático y visualización del tiempo
- 30 segundos suspendiendo el tiempo de cuenta regresiva

#### SIRVE COMO MARCAPASOS

- Capaz de preestablecer pasos de 10 pasos por minuto a 320 pasos por minuto
- Capaz de mostrar la frecuencia y los tiempos

#### SIRVE COMO VISUALIZADOR DE TIEMPO

- Capaz de mostrar hora, minuto, segundo, año, mes, día, semana
- Capaz de configurar la alarma
- Visualización de 12 horas o 24 horas

Modelo No.	BellTempP-1010	BellTempP-1030	BellTempP-1060	BellTempP1120
Memoria	Memoria de 10 vueltas	Memoria de 30 vueltas	Memoria de 60 vueltas	Memoria de 120 vueltas
Material	ABS			
Pantalla	LCD			
Batería	Batería de litio incluida (CR2032)			
Lanyard	Sí			
Aplicación	Ejercicio deportivo, competencia			
Tamaño del paquete(mm)	95*170*35			
Peso bruto(g)	100			

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Temporizadores Boeco](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO