

TENAZA DE ENCAJE -H-8350



SKU: H-8350 | **Categorías:** [Abrazaderas especiales](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta abrazadera puede separarse instantáneamente de superficies verticales, como calentadores. Está construido en aluminio e incorpora un tornillo de mariposa de acero de $5/16$ "-18 por $1-1/4$ ". La abrazadera tiene $1-3/16$ " de ancho por $2-15/16$ " (30 mm x 59 mm) de largo y mide $1-3/8$ " (35 mm) desde el centro del manguito hasta el encaje.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO