

TERMOCICLADOR BELL-TERMOCICLA-100S



SKU: B-01-29-0212-0101 | **Categorías:** [Termocicladores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bell-TermoCicla-100S

- Elementos de calentamiento/enfriamiento fiables y control preciso de la temperatura
- El diseño exclusivo del bloque garantiza la uniformidad de la temperatura y la repetibilidad de los resultados
- Gran pantalla táctil en color de 7 pulgadas para facilitar la programación con un software fácil de usar
- DSP de alto rendimiento y control de temperatura
- Rápida velocidad de calentamiento y enfriamiento
- Gran capacidad de almacenamiento de programas de usuario

Bell-TermoCicla-100G

- Elementos de calentamiento/enfriamiento fiables y control preciso de la temperatura
- El diseño exclusivo del bloque garantiza la uniformidad de la temperatura y la repetibilidad de los resultados
- Gran pantalla táctil en color de 7 pulgadas para facilitar la programación con un software fácil de usar
- DSP de alto rendimiento y control de temperatura
- Rápida velocidad de calentamiento y enfriamiento
- Gran capacidad de almacenamiento de programas de usuario

Especificaciones:

| Modelo | BellTermCiclaGradi-1000S | BellTermCiclaGradi-1000G |
|----------------------|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0212-0101 | B-01-29-0212-0102 |
| Capacidad de muestra | Tubo de PCR de 96X0.2mL, placa de PCR 8X12 o placa de 96 pocillos | Tubo de PCR de 96X0.2mL, placa de PCR 8X12 o placa de 96 pocillos |

| Modelo | BellTermCiclaGradi-1000S | BellTermCiclaGradi-1000G |
|--|---|---|
| Rango de temperatura de calentamiento | 4-105°C | 4-105°C |
| Rango de temperatura de la tapa | 30-110°C | 30-110°C |
| Precisión de la pantalla de temperatura | ±0.1°C | ±0.1°C |
| Precisión del control de temperatura [a 55 °C] | ±0.3°C | ±0.3°C |
| Uniformidad de temperatura [a 55°C] | <0.3°C | <0.3°C |
| Velocidad máx. de calentamiento/refrigeración | 3°C/seg | 3°C/seg |
| Rango de ajuste de temperatura de gradiente | / | 30-99°C |
| Rango de degradado | / | 1-42°C |
| Material del bloque adaptador | aluminio | aluminio |
| Monitor | 7" LCD 800x480 | 7" LCD 800x480 |
| Entrada | Panel táctil | Panel táctil |
| Sistema de archivos definido por el usuario | Max.30segmentos 99 ciclos máx. 16 carpetas y 16 archivos cada carpeta | Max.30segmentos 99 ciclos máx. 16 carpetas y 16 archivos cada carpeta |
| Protección contra apagado | Sí | Sí |
| Fuente de alimentación | 100-120V/200-240V, 50/60Hz | 100-120V/200-240V, 50/60Hz |
| Dimensión (sin el bloque calefactor) | 280x370x250 milímetros | 280x370x250 milímetros |
| Peso | 11kg | 11kg |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO