






TERMÓMETRO DIGITAL (IMPERMEABLE Y TIPO DE CABEZA BLANDA) - MARCA BELLTRONIC



SKU: N / A | Categorías: [Termómetro de laboratorio](#) |

VARIACIONES

| Imagen | SKU | Descripción |
|---|-----------------|-----------------|
|  | BellTerDig-33 | Any pa_modelodt |
|  | BellTerDig-401 | Any pa_modelodt |
|  | BellTerDig-403 | Any pa_modelodt |
|  | BellTerDig-40R | Any pa_modelodt |
|  | BellTerDig-403S | Any pa_modelodt |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El termómetro digital es adecuado para medir la temperatura corporal de forma rápida y precisa. Ampliamente utilizado en familias, hospitales, etc.

Ventajas:

- La lectura es conveniente
- El tiempo de medición es corto.
- Alta precisión.
- La sugerencia de abuzzer.
- Harmless para el cuerpo humano.
- plata sin agua.
- Consejo rígido
- Último recuerdo de lectura
- Escala SINGAL
- Auto-off

Especificaciones Técnicas

| Modelo | BellTerDig-33 | BellTerDig-401 | BellTerDig-40R | BellTerDig-403 | BellTerDig-403S |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Distancia: | 32.0 °C -42.9 °C (90.0 °F -109.9 °F) | 32.0 °C -42.9 °C (90.0 °F -109.9 °F) | 32.0 °C -42.9 °C (90.0 °F -109.9 °F) | 32.0 °C -42.9 °C (90.0 °F -109.9 °F) | 32.0 °C -42.9 °C (90.0 °F -109.9 °F) |
| Exactitud | ± 0.1 °C, 35.5 °C -42.0 °C (± 0.2 °F, ± 95.9 °F -107.6 °F) ± 0.2 °C por debajo de 35.5 °C o por encima de 42.0 °C (± 0.4 °F por debajo de 95.9 °F o por encima de 107.6 °F) | ± 0.1 °C, 35.5 °C -42.0 °C (± 0.2 °F, ± 95.9 °F -107.6 °F) ± 0.2 °C por debajo de 35.5 °C o por encima de 42.0 °C (± 0.4 °F por debajo de 95.9 °F o por encima de 107.6 °F) | ± 0.1 °C, 35.5 °C -42.0 °C (± 0.2 °F, ± 95.9 °F -107.6 °F) ± 0.2 °C por debajo de 35.5 °C o por encima de 42.0 °C (± 0.4 °F por debajo de 95.9 °F o por encima de 107.6 °F) | ± 0.1 °C, 35.5 °C -42.0 °C (± 0.2 °F, ± 95.9 °F -107.6 °F) ± 0.2 °C por debajo de 35.5 °C o por encima de 42.0 °C (± 0.4 °F por debajo de 95.9 °F o por encima de 107.6 °F) | ± 0.1 °C, 35.5 °C -42.0 °C (± 0.2 °F, ± 95.9 °F -107.6 °F) ± 0.2 °C por debajo de 35.5 °C o por encima de 42.0 °C (± 0.4 °F por debajo de 95.9 °F o por encima de 107.6 °F) |
| Respuesta | Lectura rápida | Lectura rápida | Lectura rápida | Lectura rápida | Lectura rápida |
| Propina | Flexible | Rígido | Rígido | Flexible | Flexible |
| °C / °F conmutable | ● | ● | ● | ● | ● |
| Beeper de fiebre | ● | ● | ● | ● | ● |
| Impermeable | ● | ● | ● | ● | ● |
| pantalla LCD | 21.6 * 7.9 mm | 18.4 * 6.7mm | 18.4 * 6.7mm | 18.4 * 6.8 mm | 18.4 * 6.8 mm |
| Tipo de Batería | 1.5V (LR41, SR41 o UCC 392) | 1.5V (LR41, SR41 o UCC 392) | 1.5V (LR41, SR41 o UCC 392) | 1.5V (LR41, SR41 o UCC 392) | 1.5V (LR41, SR41 o UCC 392) |
| Duración de la batería | Cerca de 2 años para el uso promedio | Cerca de 2 años para el uso promedio | Cerca de 2 años para el uso promedio | Cerca de 2 años para el uso promedio | Cerca de 2 años para el uso promedio |
| Dimensión de la unidad | 13.9 * 2.7 * 1.2 cm | 12.5 * 1.8 * 1.1cm | 13.1 * 1.9 * 10cm | 12.4 * 2.5 * 1.2 cm | 12.3 * 1.9 * 1.1CM |

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| Unidad de peso | Aproximadamente 10 gramos | Aproximadamente 10 gramos | Aproximadamente 10 gramos | Aproximadamente 12 gramos | Aproximadamente 11 gramos |
| Pcaking: | 1 unids / caja de regalo; 10 cajas de regalo / caja interna; 30 cajas / CTN | 1 unids / caja de regalo; 10 cajas de regalo / caja interna; 30 cajas / CTN | 1 unids / caja de regalo; 10 cajas de regalo / caja interna; 30 cajas / CTN | 1 unids / caja de regalo; 10 cajas de regalo / caja interna; 30 cajas / CTN | 1 unids / caja de regalo; 10 cajas de regalo / caja interna; 30 cajas / CTN |
| Dimensión CTN | 50.5 * 36.5 * 32.5cm | 50.5 * 36.5 * 32.5cm | 50.5 * 36.5 * 32.5cm | 46.5 * 36.5 * 32.5cm | 50.5 * 36.5 * 32.5cm |
| Peso bruto (kg) | 13.5kgs | 12.5kgs | 12.5kgs | 9.9kgs | 12kgs |
| Peso Neto (kg) | 10kgs | 10.5kgs | 10.5kgs | 7.7kgs | 9.5kgs |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO