

## TERMÓMETRO MÁXIMO / MÍNIMO -H-3543



**SKU:** H-3543 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Interior/Exterior](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Termómetros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Termómetro mínimo / máximo en la pared o en el escritorio con sensor remoto.**

El rango del sensor es de -58 ° a 158 ° F (-50 ° a 70 ° C).

Conmutable entre ° F y ° C. Capacidades de interior / exterior:

Rango de temperatura exterior: -58 a 158 ° F (-50 a 70 ° C)

Rango de temperatura interior: 32 a 122 ° F (0 a 50 ° C)

Precisión de temperatura:  $\pm 2$  ° F /  $\pm 1$  ° C

Longitud del cable del sensor: 120 "(304 cm).

Batería: 1 Alcalina 1.5v, AAA

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO