

TERMÓMETRO, PISTOLA INFRARROJA, TERMOPAR K COMBINADO -H-3599



SKU: H-3599 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Termómetros](#), [Termómetros infrarrojos digitales](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pistola combinada de termopar infrarrojo y tipo K. Óptica de alta calidad 11: 1 con puntero láser. Se incluye la sonda Respuesta rápida Tipo-K. También obtiene Max, Min, Hold, Diff, Avg, Hi Alarma, Lo Alarm, pantalla retroiluminada y un botón ° C / ° F.

- Rango: pistola IR: -76 a 932 ° F (-60 a 500 ° C)
- Rango: sonda: -76 a 1999 ° F (-60 a 1400 ° C)
- Precisión: IR: 15-35 ° C: ± 1 ° C, rango completo: $\pm 2\%$, sonda a 2 ° C: $\pm 0,8\%$, 1 ° C

Especificaciones

Modelo	H-3590	H-3591	H-3597A	H-3593	H-3599	H-3595A
Tipo	Infrarrojo	Infrarrojo	Infrarrojo	Infrarrojo	Infrarrojo	Infrarrojo
Sonda	ninguna	ninguna	ninguna	ninguna	Una tipo-K	ninguna
Rango	-25 a 999°F (-320 a 535°C)	-58 a 1832°F (-50 a 1000°C)	-76°F a 1832°F, -60°C a 1000°C	-58 a 750°F (-50 a 400°C)	Pistola IR: -76 to 932°F (-60 a 500°C) Sonda: -76 a 1999°F (-60 a 1400°C)	-20 a 932°F -30 a 500°C
Exactitud	El mayor de: $\pm 1\%$ de lectura o ± 2 ° F (± 1 ° C), a 73 ° F (23 ° C) Temperatura ambiente.	0.1° a 200°C	El mayor de: $\pm 1.5\%$ de la lectura o ± 2.7 ° F (\pm 1.5 ° C), a 73 ° F (23 ° C) Temperatura ambiente.	15-35°C: ± 1 °C, full rango: $\pm 2\%$, 2°C	IR: 15-35°C: ± 1 °C, full rango: $\pm 2\%$, 2°C sonda: $\pm 0.8\%$, 1°C	± 1 °C (2°F) desde 50°F a 86°F (10°C a 30°C), $\pm 1.5\%$ o ± 1.5 °C (3°F)
Repetibilidad	$\pm 0.5\%$ de lectura o ± 2 ° F (± 1 ° C), lo que sea mayor	$\pm 1.5\%$ +2°C entre -20 to 200°C	$\pm 1.5\%$ de lectura -76°F a 1832°F (-60°C a 1000°C)	0.15°C a 25°C, 0.75°C a 80°C	0.15°C a 25°C, 0.75°C a 80°C	$\pm 0.5\%$ de lectura o $< \pm 1$ °C (± 2 °F) lo que sea mayor
Óptica Tamaño objetivo	12:1 1" objetivo diametro 12"	50:1 1" objetivo diametro50"	50:1 1" objetivo diametro50" Dual-Laser muestra el objetivo	9:1 1" objetivo diametro9"	11:1 1" objetivo diametro11"	10:1 1" objetivo diametro 10"
Rastreable Certificado	ordene: H-3590C	incluido	ordene: H-3597C	ordene: H-3593C	ordene: H-3599C	ordene: H-3595AC
Poder	9 volt	9 volt	(2) AAA	AAA	AAA	9 volt

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO