

TERMOPAR CON CABLE TRENZADO DE ACERO, CABLE DE 6000 MM, -40/480C



SKU: HT-4797.1 | **Categorías:** [Termómetros ASTM](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

K-Thermocouple, -40° a +480°C, acero trenzado

Termopar K de cable trenzado de acero para uso con termómetros digitales HT-4797 y HT-4798. El rango es: -40 ° a + 480 ° C.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO