

TERMOSFERA



La nueva serie Termosfera ofrece precisión y exactitud para controlar la temperatura de la muestra hasta + 300°C. Ideal para la industria del asfalto y muestras de alta viscosidad.

Características:

Conéctese a nuestra serie

Compatible con Fungilab
Serie de viscosímetros rotacionales

Ajusta la temperatura

Temperatura definida hasta 300°C

Controla el calor

Dispositivo externo fácil de usar para controlar la temperatura mientras se mide

| - | ALPHA | SMART | EXPERT | PREMIUM |
|------|------------|------------|------------|------------|
| TL5 | 3 - 10K | 3 - 10K | 1.5 - 30K | 1.2 - 30K |
| TL6 | 30 - 100K | 30 - 100K | 15 - 300K | 12 - 300K |
| TL7 | 60 - 200K | 60 - 200K | 30 - 600K | 24 - 600K |
| TR8 | 50 - 170K | 50 - 170K | 25 - 500K | 20 - 500K |
| TR9 | 250 - 830K | 250 - 830K | 125 - 2.5M | 100 - 2.5M |
| TR10 | 500 - 1.7M | 500 - 1.7M | 250 - 5M | 200 - 5M |
| TR11 | 1K - 3.3M | 1K - 3.3M | 500 - 10M | 400 - 10M |
| TR8 | 100 - 300K | 100 - 300K | 50 - 1M | 40 - 1M |
| TR9 | 500 - 1.7M | 500 - 1.7M | 250 - 5M | 200 - 5M |
| TR10 | 1K - 3.3M | 1K - 3.3M | 500 - 10M | 400 - 10M |
| TR11 | 2K - 6.7M | 2K - 6.7M | 1K - 20M | 800 - 20M |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[TL5](#), [TL6](#), [TL7](#), [TR10](#), [TR10-2](#), [TR11](#), [TR11-2](#), [TR8](#), [TR8-2](#), [TR9](#), [TR9-2](#)

COTECNO