

TERMOSFERA



La nueva serie Termosfera ofrece precisión y exactitud para controlar la temperatura de la muestra hasta + 300°C. Ideal para la industria del asfalto y muestras de alta viscosidad.

Características:

Conéctese a nuestra serie

Compatible con Fungilab
Serie de viscosímetros rotacionales

Ajusta la temperatura

Temperatura definida hasta 300°C

Controla el calor





Dispositivo externo fácil de usar para controlar la temperatura mientras se mide

-	ALPHA	SMART	EXPERT	PREMIUM
TL5	3 - 10K	3 - 10K	1.5 - 30K	1.2 - 30K
TL6	30 - 100K	30 - 100K	15 - 300K	12 - 300K
TL7	60 - 200K	60 - 200K	30 - 600K	24 - 600K
TR8	50 - 170K	50 - 170K	25 - 500K	20 - 500K
TR9	250 - 830K	250 - 830K	125 - 2.5M	100 - 2.5M
TR10	500 - 1.7M	500 - 1.7M	250 - 5M	200 - 5M
TR11	1K - 3.3M	1K - 3.3M	500 - 10M	400 - 10M
TR8	100 - 300K	100 - 300K	50 - 1M	40 - 1M
TR9	500 - 1.7M	500 - 1.7M	250 - 5M	200 - 5M
TR10	1K - 3.3M	1K - 3.3M	500 - 10M	400 - 10M
TR11	2K - 6.7M	2K - 6.7M	1K - 20M	800 - 20M

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	TR11-2		TR11-2
	TR10-2		TR10-2
	TR9-2		TR9-2
	TR8-2		TR8-2
	TR11		TR11
	TR10		TR10
	TR9		TR9

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	TR8		TR8
	TL7		TL7
	TL6		TL6
	TL5		TL5

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO