

TESTIGUERA CENTRAL M-4



SKU: N / A | Categorías: [Soportes de testiguera](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

- Mango deslizante reversible (para usar en el lado izquierdo o derecho)
- Columna de aluminio anodizado de alta resistencia, 1-5 / 8 «x 2»
- Asa de transporte superior
- Soporte de motor de liberación rápida
- Bloqueo del carro
- Pernos de nivelación
- Opción de mano
- 4 Tornillos de nivelación en la base

Núcleo de perforación M-4 Combinación de beneficios de la plataforma central:

- Ligero y portátil
- Las bases combinadas tienen escuadras angulares para perforar hasta 45 grados
- 4 cojinetes de deslizamiento ajustables proporcionan una rigidez superior del carro
- Excelente para el contratista general (perforación básica) o fontanero (perforación manual)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO