

## TESTIGUERA DE MANO DE 3 VELOCIDADES



El taladro de núcleo manual KOR-IT K-802 es uno de los taladros de núcleo más eficientes de su clase, las 3 velocidades variables le darán el rango de RPM que necesita para perforar cualquier diámetro entre 0.5 " - 6 " a través de concreto, asfalto, ladrillo o bloque con facilidad. Tenga en cuenta que recomendamos solo hasta 3 " como dispositivo de mano, sin embargo, puede montarlo en el soporte de perforación de núcleo opcional y perforar hasta 6 " de diámetro.

**SKU:** KK802 | **Categorías:** [Testiguera eléctrica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La K-802 tiene un husillo de perforación estándar industrial universal que se adapta a cualquier broca de núcleo estándar. Este taladro de núcleo se puede utilizar para perforar hormigón, asfalto, ladrillo o bloque. Solo necesita la broca de núcleo adecuada para el trabajo

### Características

- Capacidad de diámetro de broca de 3 pulgadas
- Capacidad de 6 pulgadas con soporte
- Potente taladro de núcleo de 3 velocidades 900/2000/4000 RPM
- Motor 110V marca KOR-IT, 1500 Watts
- Tiene un nivel en la parte superior para garantizar que su orificio esté perfectamente vertical
- Viene con estuche rígido
- Viene de serie con todos los accesorios
- Soporte opcional con base de perno de anclaje ref K-806 Modelo

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO