

TESTIGUERA ELÉCTRICA DE ALTA RESISTENCIA 450/900 RPM



Taladro de núcleo eléctrico e hidráulico

SKU: KK201-ER | **Categorías:** [Testiguera eléctrica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Soporte para taladro con base de perno de anclaje
- Motor eléctrico de 3.5 hp con caja de cambios de dos velocidades, capacidad de bits de 8 "
- Motor hidráulico de 20 hp
- Capacidad de bits de hasta 48 "de diámetro
- Eslabón giratorio de agua
- Recorrido del carro de 36 pulg.
- Peso 355 lbs
- Las brocas se venden por separado
- 2 velocidades, 450 Rpm / 900 Rpm
- 20/10 amperios, 115/220 voltios, 50/60 Hz.

¿Qué está incluido?

- Taladro de núcleo eléctrico / hidráulico
- Base del perno de ancla
- Eslabón giratorio de agua
- Manual del operador

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO