

TESTIGUERA HIDRÁULICA MONTADO EN DIRECCIÓN DESLIZANTE



Independencia en el campo con Sistema de perforación montado en cubo con motor hidráulico Skid-Steer

- Minimiza el tiempo requerido para cada trabajo
- Mayor vida útil de los bits con plataforma de perforación estable
- Perfoque más rápido con High Horse Power Sistemas de perforación hidráulica
- Sistema de cubo de extracción fácil de Skid-Steer para máxima flexibilidad
- Posicionamiento preciso de los orificios y alineación fácil de la plataforma de perforación
- Capacidad de bits de núcleo de hasta 72 "de diámetro
- Sistema autónomo, no se requieren suministros de energía adicionales
- Depósito de tanque de agua de polietileno de 60 galones y bomba de 12 VCC

El sistema de taladro central de la serie K-700 incluye:

- Trabajo pesado K-201 Series taladro de núcleo
- Skid Steer modificado o cucharón del cargador para conectar a su equipo
- Heavy Duty, columna de tierra de precisión y conjunto de rodillos mecanizados de precisión
- Todas las mangueras hidráulicas y conexiones rápidas
- Tanque de agua de 60 galones y todas las bombas de agua y accesorios
- ¡El taladro hidráulico viene con nuestra GARANTÍA DE POR VIDA!

Los sistemas de perforación personalizados y los accesorios diseñados según las especificaciones del usuario también están disponibles.

SKU: K-700 | **Categorías:** [Testiguera](#) |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO