

TESTIGUERA HIDRÁULICA PARA TAREA PESADA



Especificaciones:

El taladro hidráulico de alta resistencia K-201-HR incluye:

- Taladro de Núcleo hidráulico para Tarea pesada con base de perno de anclaje
- Capacidad estándar de diámetro de broca de 12 "- Puede aumentar a 72" Diámetro de broca
- Viaje de carro estándar de 36 ": puede aumentar a 80"
- Carro de rodillos ajustables de acero inoxidable de precisión
- Viene con agua giratoria
- Puede montarse (y alimentarse) de minicargadoras, cargadores y otros equipos con flujo hidráulico auxiliar
- ¡Viene con nuestra GARANTÍA DE POR VIDA!

Opciones disponibles

- Transporte de carro de hasta 80 pulgadas
- Capacidades de diámetro de bits de núcleo de hasta 72 pulgadas

SKU: K-201-HR | **Categorías:** [Otros equipos](#), [Testiguera](#) |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO