

TESTIGUERA M-5 COMBINACIÓN ANCLA Y BASE DE VACÍO



Características

- Soporte de motor de liberación rápida
- Mango deslizante (se puede usar a derecha o izquierda)
- Bloqueo del carro
- Columna ligera (mástil) de aluminio extruido de 2 «anodizada para evitar el desgaste
- Asa de transporte superior
- Versión de montaje rápido del motor

SKU: N / A | **Categorías:** [Soportes de testigüera](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	M5A-23-DK22S	Any SKU / Modelo	Any SKU / Modelo
	M5A-23-DK22	Any SKU / Modelo	Any SKU / Modelo
	M5A-20-MW4096	Any SKU / Modelo	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	M5A-20-MW4005	Any SKU / Modelo	Any SKU / Modelo
	M5A-20-MW4004	Any SKU / Modelo	Any SKU / Modelo
	M5A-20-CB700	Any SKU / Modelo	Any SKU / Modelo
	M5A-20-CB	Any SKU / Modelo	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	M5A-15-MW4097	Any SKU / Modelo	Any SKU / Modelo
	M5A-11-DK22S	Any SKU / Modelo	Any SKU / Modelo
	M5A-11-DK22	Any SKU / Modelo	Any SKU / Modelo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Beneficios:

- Gran capacidad de bits en un sistema de plataforma más pequeño
- Permite montar motores hidráulicos
- Soporte de ángulo para perforar hasta 45 grados
- Soporte de doble columna para mayor estabilidad
- Rodamientos deslizantes fácilmente ajustables

El núcleo del M-5 es una plataforma de gran flexibilidad porque permite concentrarse en cualquier ángulo de hasta 45 grados. núcleo de perforación M-5 combinación de aparejo básico y base de vacío le ofrece algunas opciones para montar su plataforma de perforación en el sitio. Puede usar un perno de anclaje o ir con la base de la aspiradora y evitar perforar y fijar el perno de anclaje. Otra gran característica de la plataforma central M-5 es la liberación rápida del soporte del motor, que hace que el montaje del núcleo M-5 en la pared sea mucho más fácil. Puede montar el soporte de perforación en la pared y luego montar rápidamente el motor pesado. El aparejo de núcleo central M-5 viene con su elección de motores Weka, Milwaukee, de núcleo, hidráulicos o neumáticos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO