

TESTIGUERA MILWAUKEE CON BASE DE PERNO DE ANCLAJE



SKU: KK90 | **Categorías:** [Soportes de testiguera](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

Taladro de base Milwaukee con base de perno de anclaje

- Soporte para taladro con base de perno de anclaje
- Uno de nuestros sistemas de perforación más livianos para perforar en áreas de espacio limitado
- Columna cuadrada de 2-1 / 2 "
- Motor eléctrico de 3,5 hp, 20 amperios
- Motor de taladro con caja de cambios de dos velocidades 450/900 rpm
- Capacidad de broca de hasta 12 pulg. De diámetro
- Eslabón giratorio de agua
- Recorrido del carro de 22 ", extensión opcional a 72" disponible
- Capacidades de bits de hasta 12
- Peso 51 lbs

El K-90 tiene un husillo de broca estándar de la industria que se adapta a cualquier broca de núcleo estándar. Este taladro de núcleo se puede utilizar para perforar hormigón o asfalto. Solo necesita el bit de núcleo correcto para el trabajo. Tenga en cuenta que, por razones de seguridad, nunca intente usar una base de vacío cuando taladre horizontalmente en una pared. Si su sistema pierde potencia, la aspiradora podría perder succión y terminará con equipos rotos y posiblemente una lesión.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO