

## TH 210-R SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA



La TH 210-R de Kimo mide la humedad y la temperatura, incluyendo 0 a 100% HR y -20 a + 80 ° C (modelo ambiente), -20 a + 80 ° C (sonda remota PC) y -40 a + 180 ° C (sonda remota de acero inoxidable).

Sonda de acero inoxidable o policarbonato

Con o sin pantalla LCD de 2 líneas y 19 dígitos

Salidas de 0-5 / 10 V o 0 / 4-20 mA

Indicador de tendencia

Dos relevos

Montaje rápido y fácil con el sistema de 1/4 vuelta con placa de montaje en pared



**SKU:** BELLTH 210-R | **Categorías:** [Humedad](#), [Sensores](#), [Temperatura](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO