

## TIPO AVANZADO DE BALANZAS DE PRECISIÓN BPY-B4000



Las balanzas de serie BPY-A/B/C son excelentes productos que se fabrican con tecnología de alto nivel de precisión de 0,001g-0,1g. Tiene una cáscara de hierro firme, transparente y hermoso vidrio a prueba de viento que no se utiliza en el mismo nivel de producto. Tiene una respuesta rápida, alta sensibilidad y estabilidad.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas de Precisión](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### BALANZAS DE PRECISIÓN BPY-B4000

Las series BPY-A / B / C son productos excelentes fabricados con tecnología de nivel superior con una precisión de 0,001g-0,1g. Tiene una carcasa de hierro firme, vidrio transparente y hermoso a prueba de viento que no se usa en productos del mismo nivel. Tiene respuesta rápida, alta sensibilidad y estabilidad.

#### Especificación principal

Codigo	Codigo SKU	Rango de pesaje (g)	Legibilidad (g)	Repetibilidad (g)	Linealidad (g)	Tamaño de la cacerola (mm)	Vivienda (L x W x H)
BPY-B220		220/620	0.01 / 0.05	± 0,01 / ± 0,05	± 0,02 / ± 0,05	Ø 133	295 x 208 x 305 mm
BPY-B320		320/620	0.01 / 0.05	± 0,01 / ± 0,05	± 0,02 / ± 0,05	Ø 133	295 x 208 x 305 mm
BPY-B520		520/1200	0.01 / 0.05	± 0,01 / ± 0,05	± 0,02 / ± 0,05	Ø 133	295 x 208 x 305 mm
BPY-B620		620/2200	0.01 / 0.05	± 0,01 / ± 0,05	± 0,02 / ± 0,05	Ø 133	295 x 208 x 305 mm
BPY-B1200		1200/2200	0.01 / 0.05	± 0,01 / ± 0,05	± 0,02 / ± 0,05	Ø 133	295 x 208 x 305 mm
BPY-B2200		2200/3200	0.01 / 0.05	± 0,02 / ± 0,05	± 0,02 / ± 0,05	156 x 156	295 x 208 x 305 mm
BPY-B3200		3200/4200	0.01 / 0.05	± 0,02 / ± 0,05	± 0,03 / ± 0,1	168 x 168	295 x 208 x 88 mm
BPY-B4000	BP-01-51-0102-0214 4000		0,01	± 0,02	± 0.03	168 x 168	295 x 208 x 88 mm
BPY-B5000	BP-01-51-0102-0215 5000		0,01	± 0.03	± 0,04	168 x 168	295 x 208 x 88 mm
BPY-B6000	BP-01-51-0102-0216 6000		0,01	± 0.03	± 0,04	168 x 168	295 x 208 x 88 mm

#### Característica principal

Estructura del sensor	Sensor de celda de carga
Manera de la calibración	CAL externa
Nivel anti-vibración	Función ajustable antivibración de seis niveles
Alojamiento	Carcasa totalmente de aluminio
Monitor	VATN Pantalla LCD retroiluminada
Tiempo estable	3-10 s ajustable
Unidad	g, mg, ct, oz, ozl, dwt, GN, lb, N, dr, tIT, tIs, tIH, T (Tola), T / A / R (tola / anna / rati), / A / R (tola / Mna / rati) , ms (Mesghal) , bat , / lb (Partes por libra) , kg , 20 unidades seleccionables

**Estructura del sensor**

Interfaz	RS232
Bloqueo del modo de pesaje	Bloqueo automático del modo de pesaje
Gancho	Opcional
Poder	Adaptador de CA , opcional con batería interna recargable

**Sensor de celda de carga****Modo de aplicación****Pesaje porcentual**

Pesaje de densidad  
Pesaje dinámico  
Función de conteo  
Función de acumulación

**Función de retención de peaks**

Función informática  
Alarma de límite alto bajo  
Pesaje de peso bruto / neto / tara

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO