

TIPO AVANZADO DE BALANZAS DE PRECISIÓN BPY-B6000



Las balanzas de serie BPY-A/B/C son excelentes productos que se fabrican con tecnología de alto nivel de precisión de 0,001g-0,1g. Tiene una cáscara de hierro firme, transparente y hermoso vidrio a prueba de viento que no se utiliza en el mismo nivel de producto. Tiene una respuesta rápida, alta sensibilidad y estabilidad.

SKU: BP-01-51-0102-0216 | **Categorías:** [Balanzas de Precisión](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las series BPY-A / B / C son productos excelentes fabricados con tecnología de nivel superior con una precisión de 0,001g-0,1g. Tiene una carcasa de hierro firme, vidrio transparente y hermoso a prueba de viento que no se usa en productos del mismo nivel. Tiene respuesta rápida, alta sensibilidad y estabilidad.

Especificación principal

Codigo	Codigo SKU	Rango de pesaje (g)	Legibilidad (g)	Repetibilidad (g)	Linealidad (g)	Tamaño de la cacerola (mm)	Vivienda (L x W x H)
BPY-B220		220/620	0.01 / 0.05	± 0,01 / ± 0,05	± 0,02 / ± 0,05	Ø 133	295 × 208 × 305 mm
BPY-B320		320/620	0.01 / 0.05	± 0,01 / ± 0,05	± 0,02 / ± 0,05	Ø 133	295 × 208 × 305 mm
BPY-B520		520/1200	0.01 / 0.05	± 0,01 / ± 0,05	± 0,02 / ± 0,05	Ø 133	295 × 208 × 305 mm
BPY-B620		620/2200	0.01 / 0.05	± 0,01 / ± 0,05	± 0,02 / ± 0,05	Ø 133	295 × 208 × 305 mm
BPY-B1200		1200/2200	0.01 / 0.05	± 0,01 / ± 0,05	± 0,02 / ± 0,05	Ø 133	295 × 208 × 305 mm
BPY-B2200		2200/3200	0.01 / 0.05	± 0,02 / ± 0,05	± 0,02 / ± 0,05	156 × 156	295 × 208 × 305 mm
BPY-B3200		3200/4200	0.01 / 0.05	± 0,02 / ± 0,05	± 0,03 / ± 0,1	168 × 168	295 × 208 × 88 mm
BPY-B4000	BP-01-51-0102-0214 4000		0,01	± 0,02	± 0,03	168 × 168	295 × 208 × 88 mm
BPY-B5000	BP-01-51-0102-0215 5000		0,01	± 0,03	± 0,04	168 × 168	295 × 208 × 88 mm
BPY-B6000	BP-01-51-0102-0216 6000		0,01	± 0,03	± 0,04	168 × 168	295 × 208 × 88 mm

Característica principal

Estructura del sensor	Sensor de celda de carga
Manera de la calibración	CAL externa
Nivel anti-vibración	Función ajustable antivibración de seis niveles
Alojamiento	Carcasa totalmente de aluminio
Monitor	VATN Pantalla LCD retroiluminada
Tiempo estable	3-10 s ajustable
Unidad	g, mg, ct, oz, ozl, dwt, GN, lb, N, dr, tIT, tIs, tIH, T (Tola), T / A / R (tola / anna / rati), / A / R (tola / Mna / rati)
Interfaz	ms (Mesghal) , bat , / lb (Partes por libra) , kg , 20 unidades seleccionables
	RS232

Bloqueo del modo de pesaje Bloqueo automático del modo de pesaje

Estructura del sensor

Gancho

Poder

Opcional

Adaptador de CA , opcional con batería interna recargable

Sensor de celda de carga

Modo de aplicación

Pesaje porcentual

Pesaje de densidad

Pesaje dinámico

Función de conteo

Función de acumulación

Función de retención de peaks

Función informática

Alarma de límite alto bajo

Pesaje de peso bruto / neto / tara

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO