

TIPO ECONÓMICO SENSORES DE PRESIÓN OEM



SKU: B-01-06-01-0500 | **Categorías:** [Presión](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sensores de presión OEM B-01-06-01-0500 de tipo económico están especialmente diseñados para los sistemas de frenos de gas Racing Car y Track, establecen un nuevo estándar de rendimiento para aplicaciones comerciales e industriales de bajo costo, alto volumen.



Solicitud:

- Monitoreo de presión hidráulica
- Monitoreo del sistema de frenos del vehículo
- Maquinaria agrícola
- Control de control hidráulico
- Vehículos fuera de carretera
- plantas de energía

Ventajas:

1. Error: $\pm 2\%$ FS (incluyendo 0 ~ 90 °C error de temperatura).
2. tecnología MEMS.
3. Compensación de temperatura, amplificación de señal.
4. protección EMI; CE aprobado.
5. Fuente de alimentación de voltaje amplio (5 ~ 24VDC).
6. Protección contra polaridad inversa y protección contra cortocircuitos.

Datos técnicos:

Rango de presión	0 ~ 2bar ... 100 bar opcional
Salida	0.5-4.5V / 1-5V
Fuente de alimentación	5VDC / 8 ~ 25VDC
Puerto de presión	G1 / 4-19, G1 / 8-28 o 1/4 "NPT por personalizado
Conector electrónico	Packard 3pins
Exactitud	1.5% FS
Temperatura de trabajo	0 ° C ~ + 90 ° C

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO