

## TITULADOR POTENCIAL AUTOMÁTICO BELLTITPOTAUTO-2



### Características:

- Potencial preestablecido para controlar el punto final de titulación.
- El potencial de pre-control es ajustable.
- Válvula solenoide para controlar el líquido que cae.
- Equipado con circuito de retardo del punto final de titulación.
- Equipado con agitador.

**SKU:** BellTitPotAuto-2 | **Categorías:** [Titulador](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Modelo</b>	<b>BellTitPotAuto-2</b>
Especificaciones	
Rango de medición	$\pm 1400\text{mV}$ , 0.00~14.00 pH
Medición de la resolución	1mV, 0.01pH
Precisión de la medición	$\pm 5\text{mV}$ , $\pm 0.03\text{pH} \pm 1$ bit
Sensibilidad de titulación de control	$\pm 5\text{mV}$ , $\pm 0.1\text{pH}$
Estabilidad	$\pm 0.01\text{pH}/3\text{h}$
Modo de Titulación	Titulación manual, automática, pH constante (potencial)
Pantalla	LCD
Fuente de alimentación	AC 220V $\pm 10\%$ , 50/60HZ; 110V $\pm 10\%$ , 60HZ
Tamaño externo(W*D*H)	300*235*100mm
Tamaño del paquete(W*D*H)	490*410*300mm
Peso bruto	5kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO