

TM 110 TRANSMISOR / SENSOR DE TEMPERATURA



Kimo's TM 110 tiene un rango de temperatura de 0 a 50C (modelo ambiental), de -20 a + 80 ° C (conductos, herméticos y modelos de contacto de tuberías) y de -100 a 400 ° C (modelo con bloque de terminales Pt100).

Rango de medición de 0 a 50 ° C (modelo ambiental), de -20 a + 80 ° C (conductos, modelos herméticos y de contacto de tuberías) y de -100 a 400 ° C (modelo con bloque de terminales Pt100)

Salida de 0-10 V o salida de 4-20 mA

Con o sin pantalla LCD de 10 dígitos

Carcasa con sistema de montaje simplificado

Configuración del interruptor de software o DIP

Montaje rápido y fácil con el sistema de 1/4 vuelta con placa de montaje en pared



SKU: BELLTM 110 | **Categorías:** [Sensores](#), [Temperatura](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL