

TM 210-R SENSOR DE TEMPERATURA



La TM 210-R de Kimo puede medir hasta dos temperaturas.

Rangos de medición: Modelo ambiental: -20 a + 80 ° C y modelo de bloque de terminales: de -100 a + 400 ° C
Con o sin pantalla LCD de 2 líneas y 19 dígitos

Dos relevos

Salidas de 0-5 / 10 V o 0 / 4-20 mA

Montaje rápido y fácil con el sistema de 1/4 vuelta con placa de montaje en pared

Certificado de ajuste



SKU: BELLTM 210-R | **Categorías:** [Sensores](#), [Temperatura](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO