

TR 61 / TR 62 TEMPERATURA PT100



El TR 61/62 de Kimo usa sondas Pt100 con un rango de medición de -100 a 400 ° C y una precisión de $\pm 0.4\%$ de lectura ± 0.3 ° C.

Canales TR 61: 1 y TR 62: 2

Rango de medición: -100 a + 400 ° C

Alarmas ajustables

Luz de fondo ajustable

Mantener la función y los valores min-max

Certificado de ajuste



SKU: N / A | **Categorías:** [Temperatura](#), [Termómetros](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO