

## TRANSDUCTOR DE POTENCIÓMETRO LINEAL, 2.0 PULGADAS (50MM) -HM-2305.20



**SKU:** HM-2305.20 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Software de adquisición de datos para mecánica de suelos](#), [Transductores de tensión lineal](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Medidor de esfuerzo preciso y confiable instrumentos para usar con marcos de carga HM-5150 y HM-5120.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO