




TRANSDUCTOR DE POTENCIÓMETRO LINEAL



SKU: HM-2305.05 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Opciones de productos

Imagen	Descripción
	HM-2305.10 Transductor de potenciómetro lineal, 1,0 pulgadas (25 mm)
	HM-2305.20 Transductor de potenciómetro lineal de 2,0" (50 mm)

Transductor de potenciómetro lineal

Instrumentos de medición de tensión precisos y confiables para usar con los bastidores de carga HM-5150, HM-5170 y HM-5120 de Humboldt.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO