

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 10.000 PSI CON CABLE Y ENCHUFE PARA HCM-5080/90



SKU: HCM-4177 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Opciones de productos



HCM-4177

Transductor de presión, 10 000 psi con cable y enchufe

Transductor de presión, 10 000 psi con cable y enchufe

Transductor de presión: 10 000 psi con tapón para uso con [HC-5090.3F](#) Controlador de máquina de compresión.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO