

## TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 10.000 PSI CON CABLE Y ENCHUFE PARA HCM-5080/90



**SKU:** HCM-4177 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Opciones de productos



HCM-4177

Transductor de presión, 10 000 psi con cable y enchufe

### Transductor de presión, 10 000 psi con cable y enchufe

Transductor de presión: 10 000 psi con tapón para uso con [HC-5090.3F](#) Controlador de máquina de compresión.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO