


TRANSDUCTORES DE DETERMINACIÓN DE FUERZA -HA-1061



SKU: HA-1061 | **Categorías:** [Asfalto](#), [Ductilidad](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Transductores de determinación de fuerza para usar con los Ductilómetros Elite Series. Proporciona una medición precisa de la resistencia a la tracción de cualquier material, preparación, procedimiento o tipo de prueba con una precisión de 0.01 lbs. Se fija sobre el pin existente en el ductilómetro sin herramientas o modificación de la máquina. Puede acomodar tres adaptadores simultáneamente. Los componentes eléctricos se encuentran fuera del baño de agua. Vendido individualmente, el Ductilómetro Elite Series puede acomodar hasta 3 a la vez.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO