

TRANSMISOR DE PESO BELLZ-G2-8C DE SENSORES SUPERIORES DE 8 CANALES: TODOS LOS PROTOCOLOS



Información del producto:

- Transmisor de peso e indicador para montaje en riel Omega / Din, adecuado para panel posterior; o caja de conexiones.
- Pantalla LCD gráfica retroiluminada, STN transmisivo, blanco sobre azul.
- 8 canales independientes.
- Teclado de cinco teclas.
- Tecla PRUEBA para acceso directo a las funciones de diagnóstico.
- Terminales a bordo para 1 a 8, 6 celdas de carga de cables, en paralelo.

SKU: N / A | **Categorías:** [Electrónica](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO