

## TRANSMISOR DE PRESIÓN DE ALTA TEMPERATURA



**SKU:** B-01-04-04-0600 | **Categorías:** [transmisor de presión](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un sensor de presión B-01-04-04-0600 con diseño compacto y cuerpo de acero inoxidable SS304 y diafragma SS316L, puede funcionar en un entorno sin causticidad, con salida de señal de 4-20 mA.

Producto	Transmisor de presión
Codigo del producto	B-01-04-04-0600
Modelo	BellTraPreAlt-0600
Rango de medida	-0.1 ~ 0 a 0 ~ 40MPa
Resolución de indicación	0.5%
Temperatura media	-50-300 ° C
Temperatura de trabajo	-40-85 ° C
Señal de salida	Salida analógica 4-20ma
Tipo de presión	Presión manométrica; Presión absoluta
Medida mediana	Líquido; Gas; Aceite, etc.
Sobrecarga de presión	150% FS
Poder	DC24 (12-36V)

## Introducción

Transmisor de presión de alta temperatura B-01-04-04-0600



COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO