

## TRANSMISOR DE PRESIÓN DE TAMAÑO COMPACTO PARA USO UNIVERSAL



**SKU:** B-01-04-04-04-0001 | **Categorías:** [transmisor de presión](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES

DIN connector type  
pressure transmitter



M12 connector type  
pressure transmitter



Cable connector type  
pressure transmitter



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Transmisor de presión de tamaño compacto para uso universal

Es un sensor de presión piezoresistivo con diseño compacto y cuerpo de acero inoxidable SS304 y diafragma SS316L, puede funcionar en un entorno sin causticidad, con salida de señal de 4-20 mA. La serie BellTraDePre-3000 se aplica ampliamente en la medición de presión para aviación, aeroespacial, automóvil, equipos de tratamiento médico, HVAC, etc.




### Especificación

#### Codigo del Producto


**B-01-04-04-04-0001**

Modelo	BellTraDePre-3000
Rango de Medida	-0.1MPa ~ 60MPa
Exactitud	0.5% FS; 0.3% FS opcional
Señal de salida	4-20mA; 1-5V; 0-10V; 0-5V
Temperatura de compensación	-10 ~ 70 °C
Temperatura ambiente	-20 ~ 85 °C
Temperatura media	-20 ~ 85 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ 125 °C
Sobrecarga de presión	150% FS
Fuente de alimentación	24VDC (12 ~ 36V)

CE | CE certification

-  American calibration technology
-  5 years design life
-  Anti-jamming / anti-shock










Laser marking  
Support custom labels



0.02% accuracy  
calibration system,  
5-point calibration



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO