


TRANSMISOR DEL SENSOR DE VELOCIDAD DEL AIRE DEL CONDUCTO Y VOLUMEN DE AIRE BELL-TRANSEVELO-AIRE



SKU: B-01-62-0100-0083 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





Marca del producto

Sensor Chao

Carta de acuerdo

Protocolo de comunicación Modbus-RTU

Nombre del producto

Transmisor de velocidad del aire canalizado

Señal de salida 485 señal

Fuente de alimentación DC 10 ~ 30V DC

Resolución de pantalla 0.1m/s

Consumo máximo de energía

0,5 W

Tiempo de respuesta

Los ajustes de los parámetros de aire medio, nitrógeno, humo de aceite y gases de escape de medición se establecen mediante software para establecer la precisión

$\pm(0.2+2\%FS)$ m/s

Temperatura de trabajo 10 °C ~ + 50 °C

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO