


**TRANSMISOR ENCHUFABLE DE TEMPERATURA Y HUMEDAD SENSOR DE  
TEMPERATURA Y HUMEDAD DE PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO BELL-  
TRANENCHTEMHUM**



**SKU:** B-01-62-0100-0155 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





Medio de medición: gas (compatible con material de contacto)

Material general: carrocería principal

Plástico de ingeniería ABS

Filtro (táctil) polietileno (densidad 50 $\mu$ m)

Cabeza de bloqueo de alambre nylon (diámetro del alambre de bloqueo 4 ~ 6 mm)

mostrar

Pantalla LCD líquida con retroiluminación

Brida de montaje (táctil) ABS plástico de ingeniería

Insertar varilla (táctil) plástico de ingeniería ABS

Sellar (tocar) caucho/silicona de grasa

Rango de temperatura: - 40 ~ 0 ~ 125C (Nota 1)

Rango de humedad: 0- 100SRH (humedad relativa)

Tensión de alimentación: 24VDC (salida de corriente/voltaje) 12- 24VDC (salida RS485)

Output signal: FBS485, 4-20mA. 0- 10VDC

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO