

## TRANSMISOR REMOTO (SONDA DE 512 HZ)



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Desagües y alcantarillado](#), [Diagnóstico](#), [Ensayos no destructivos](#), [Inspección Y Localización](#), [Localización de tubería sanitaria](#) | **Etiquetas:** [Ridgid](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Transmisor remoto (sonda de 512 Hz)

```
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" width="1/1" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" column_border_width="none" column_border_style="solid"]
```

```
[/vc_column][/vc_row][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" width="1/1" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" column_border_width="none" column_border_style="solid"][tabbed_section style="default" alignment="left"][/tabbed_section][/vc_column][/vc_row]
```

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO